

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L ₂	7 mm
Udaljenost vrha od osi	7,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	AH08K SDUCR/L07
Duljina izboja L ₁	40 mm
Veličina pločice	7 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500