

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Power Force, Sadržaj (ml ili l): 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088006 20
GTIN	4062406403171
Razred artikla	01L

**Opis****Izvedba:**

NSF certificirano. Pogodno za upotrebu u prehrambenoj industriji.

**Ekstremna moć odmaščivanja** zahvaljujući hibridnoj tehnologiji. Zagorena prljavština, specijalne masti, ulja, čađa, abrazija gume, bitumen, vosak i paste otapaju se zahvaljujući biljnim ekstraktima i brzo uklanjaju s površine zahvaljujući tehnologiji tenzida. Kanistar zapremnine 20 litara. Po potrebi dodatno naručite ispusnu slavinu (br. 088010 vel. 20-30).

Power Force je čistač na vodu s malo pjene na bazi obnovljivih sirovina. Zahvaljujući prirodnim aktivnim sastojcima, prljavština se snažno uklanja bez oštećenja površina. Ugodan miris i odsutnost otapala i HOS-a čine ga savršenim za snažan, siguran rad. Power Force predstavlja učinkovitu alternativu otapalima. Uz ručnu primjenu, može se koristiti i u uređajima za čišćenje dijelova. U ovoj se primjeni sredstvo za čišćenje može koristiti nekoliko puta i podržava koncept cirkulacije. To ne samo da štedi resurse, već i izbjegava stvaranje otpada. Zbog NSF certifikata, sredstvo za čišćenje može se koristiti ne samo u održavanju, već i u prehrambenoj industriji.

- **Bez potrebe za posebnim označavanjem.**
- **Može se koristiti ručno i strojno.**
- **NSF certifikat za prehrambeni sektor.**
- **Prikladno za punjenje boca s raspršivačem i tlačnih prskalica.**

**Tehnički opis**

Vrelište	100 °C
Oblik	tekuće
Boja	prozirno
Temperatura na području primjene	2 - 40 °C
Temperatura skladištenja	2 - 35 °C
Izvedba	Kanistar
Održivost	GARANT GreenPlus
Gustoća	1,007 g/cm <sup>3</sup>
pH-vrijednost	10,5 - 11
Sadržaj	20 l
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Univerzalno sredstvo za čišćenje

---

## Pribor

GARANT GreenPlus spušna slavina kanistra odgovara veličini kanistra 20-30 l

088010 20-30