



Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300475 20
GTIN	4062406418274
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 13 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 34 mm

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 20

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	34 mm

Rezervna matica HOLEX br. 309580	20
Stezni raspon	1 - 13 mm
Stezni $\varnothing D_1$	1-13 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta