

**HOLEX****Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 40 kratko, za veličinu ER čahura: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302757 20
GTIN	4062406421946
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Visokokvalitetne precizne stezne matice.**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 13 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 34 mm

Rezervna ER matica: 20

ER stezni ključ: 20

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
----------------------------	-------

Stezni raspon	1 - 13 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Rezervna ER matica	20
ER stezni ključ	20
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
---	-----------