



Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 120, Stezni Ø D1: 20mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 304319 20 |
| GTIN | 4062406422127 |
| Razred artikla | 32A |

Opis

Izvedba:

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S kanalima rashladnog sredstva koji se ne mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za pritezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|------------------|
| Vanjski Ø D | 52 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 20 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 20 |
| Prihvat | HSK-A 63 A = 120 |
| Norma prihvata | DIN 69882-4 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Oblik | A |
| Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 20 mm | 309900 20 |
|-------------------------------------------------------|-----------|