



## Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 120, Stezni Ø D1: 8mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	304319 8
GTIN	4062406421960
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**S kanalima rashladnog sredstva koji se ne mogu zatvoriti.**

#### Upotreba:

Za pritezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

#### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

#### Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

### Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	8
Vanjski Ø D	28 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 120
Norma prihvata	DIN 69882-4
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine