

**Weldon stezna glava, HSK-A 100 A = 160, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304417 6
GTIN	4062406422219
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	6
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------