



## Weldon stezna glava, HSK-A 100 A = 160, Stezni Ø D1: 10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	304417 10
GTIN	4062406422233
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

#### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

#### Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Vanjski Ø D	35 mm
Rezervni stezni vijak 309900	10
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------