



Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik AD, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300651 11
GTIN	4062406422295
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica **za HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

· **Standardno s Balluffchip rupom.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini-matica GARANT br. 309650

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Stezni vijak (AB) br. 308600 – 308806. AB stezni ključ br. 308820; 308830.

Tehnički opis

Korisna duljina L _N	70 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni raspon	0,5 - 7 mm
za ER stezna klješta	11 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 309740	11
Vanjski Ø D	16 mm

Stezni $\varnothing D_1$	1-7 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 3 mm	308918 3
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 5 mm	308881 5
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 1 mm	308918 1

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 1-7 mm	309155
Garnitura ER čahura od 13 dijelova, 1-7 mm	309010
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308918 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6,5 mm	308881 6,5
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308882 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308881 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308881 3
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308918 4
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308881 2
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308882 5
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308882 4
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308918 5
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308881 4

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308881 1
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 11	309740 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308881 7
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308882 6
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308918 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308918 7
ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 6 mm	309399 6
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4 mm	309399 4