



OZ držač za stezne čahure oblik E3, VDI 40, tip: 1,5-25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Razred artikla	32U

Opis

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

odgovarajuća stezna kliješta	462 E
l_8	59 mm
Vanjski $\varnothing d_{10}$	60 mm
l_3	22 mm
Područje zatezanja d_2	2 - 25 mm
\varnothing vijenca d_6	83 mm
l_9	75 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40
Kod boje za VDI dršku	VDI 40

Vrsta proizvoda

VDI držač steznih kliješta