

**Industrijska spojnica Vanjski navoj, Priključni vanjski navoj: 1/4col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080230 1/4
GTIN	4062406403188
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Industrijska spojnica dizajnirana za optimizirani visoki protok od 2000 l / min (zrak), nominalna vrijednost 7,8. Kvalitetna i čvrsta spojnica za brzo otpuštanje koja se isključuje s jedne strane. Ventil optimiziran za protok, izuzetno visoki protoci, nizak pad tlaka, dugi vijek trajanja, izvrsna operativna pouzdanost i apsolutna nepropusnost.

Radni tlak: PN 35 bara / temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Materijal:**

Pocinčani mjed, čelična čahura kaljena i pocinčana.

**Tehnički opis**

maksimalan radni tlak	35 bar
Vrijednost protoka	2000 l/min
Materijal	Mjed
Priključni vanjski navoj	1/4 col
Vrsta proizvoda	Spojka

