

**BENNING****Ispitivač faze, tip: VT2****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 473282 VT2    |
| GTIN           | 4014651440555 |
| Razred artikla | 47A           |

**Opis****Izvedba:**

Za brzo i jednostavno utvrđivanje faze u utičnicama, razvodnim kutijama, prekidačima i svjetiljkama. Lokalizira lomove kabela u izoliranim vodovima.

**Funkcija:**

IP53: Postoji zaštita od vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine u unutrašnjosti (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Ispitivanje faza, izoliranih kabela i ispitivanje slomljenih kabela. Dodatno ispitivanje magnetskog polja na ventilima, prekidačima, relejima, pumpama i zavojnicama magnetskog polja.

**Standard:**

**DIN EN 61010-1.**

**Dio isporuke:**

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3.

**Tehnički opis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Kategorija prenapona                       | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| IP-klasa zaštite                           | IP 53                        |
| Broj sadržanih baterija                    | 2                            |
| Opskrba energijom                          | na bateriju                  |
| Mjerno područje AC                         | 12 - 1000 V                  |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3                   |
| Materijal kućišta                          | ABS plastika                 |

Vrsta proizvoda

Ispitivač faze

---

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3