

FLUKE.

Strujna kliješta, tip: 365**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473290 365
GTIN	095969559874
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Kliješta za mjerenje struje s velikim, dobro čitljivim LCD ekranom uskog i ergonomskog dizajna. Dodatni pregledni zaslon s pozadinskim osvjetljenjem. Odvojiva kliješta za lakše mjerenje.

Standard:**EN 61010-1****Dio isporuke:**

Uklj. mjerne vodove i torbu. Baterije 2x br. 081561 vel. LR6.

Tehnički opis

Funkcija memorije	HOLD
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Kategorija prenapona	CAT III 600 V
Izmjenična struja AC	0,1 A – 200 A

Mjerni postupak	TRUE RMS (AC)
Osnovna preciznost	2 %
Otpor	0,1 Ω – 6 k Ω
Istosmjerni napon DC	0,1 A – 200 A
Opseg prikaza	6000
Istosmjerni napon DC	0,1 V – 600 V
maksimalni otvor kliješta	18 mm
Izmjenični napon AC	0,1 V – 600 V
Opskrba energijom	2x 081561 LR6
Standard	EN 61010-1
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

Usluge

KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D
DAkKS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------