



LED ručni stroboskop, tip: 476



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	471200 476
GTIN	4029547001772
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Visoka točnost podešavanja i stabilnosti pomoću kotačića za podešavanje s dinamičkom reakcijom. Visoki intenzitet svjetlosti zahvaljujući energetski optimalnoj strujnoj elektronici i snažnoj ksenonskoj bljeskalici. Funkcija memorije (posljednja vrijednost se sprema kod isključenja). Okidač za sinkronizaciju bljeskanja. Priključak za stativ na kućištu. Vrijeme trajanja baterije min. 2 sata.

Upotreba:

Mjerenje vrlo malih objekata ili na mjestima koja nisu izravno dostupna - bez prekida trenutnog rada. Optimalno za mjerenja broja okretaja i za pregled visokofrekventnih pokretnih dijelova.

Dio isporuke:

Uklj. transportni kofer, punjač i 4 adaptera za razne države te Triggersignal utikač.

Tehnički opis

Visina	50 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Radna temperatura	0 - 40 °C

Broj sadržanih baterija	6
Granica odstupanja	0,01 (± 1 digit) %
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
širina	65 mm
Mjerno područje	30 - 12500 min ⁻¹
Duljina	240 mm
Težina	415 g
Kalibriranje	I2
Vrsta proizvoda	Stroboskop

Usluge

KalibriranjeTahometar / stroboskop tip D	027900 D
--	----------

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------