

BENNING**Digitalna strujna kliješta, oznaka proizvođača: CM10-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto i ergonomsko plastično kućište s LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Sigurno mjerenje izmjenične i istosmjerne struje bez otvaranja strujnog kruga. Mjerne vrijednosti/ maksimalne vrijednosti; relativno mjerenje.

Upotreba:

Digitalni strujna kliješta za široku primjenu. Velika sigurnost upotrebe s dodatnim funkcijama. Dizajnirano za profesionalnu upotrebu u industriji, servisima i radionama. Mjerenje kapaciteta i provjera dioda. Zapisivanje podataka, pohrana, Bluetooth, mjerenje struje u trenutku uključanja aplikacijom (INRUSH), niskopropusni filter (HFR), senzor napona, ZERO funkcija.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju i upute za upotrebu.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Frekvencija	0,01 Hz – 10 kHz

Osnovna preciznost	1 %
Mjerni postupak	TRUE RMS
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
Funkcija memorije	HOLD, MAX / MIN
Istosmjerni napon DC	10 mA – 1500 A
Opskrba energijom	na bateriju
Otpor	0,1 Ω – 600 Ω
Zvučni test provodljivosti	da
maksimalni otvor kliješta	42 mm
Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 1000 V
Izmjenični napon AC	0,1 V – 1000 V
Broj sadržanih baterija	2
Oznaka proizvođača	CM10-1
Opseg prikaza	6000
Izmjenična struja AC	10 mA – 1500 A
Opskrba energijom	2× 081561 LR6
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

Usluge

DAkS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D
KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------