

Garant**Osigurač za vijke 2GP22, sadržaj: 250ml**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 088060 250 |
| GTIN | 4062406422806 |
| Razred artikla | 01K |

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentni, anaerobni osigurači za vijke prikladni su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Vrsta **2GP22** niske čvrstoće. Srednja viskoznost. Idealno za vijčane spojeve koji se lako demontiraju. Za osiguravanje vijaka s finim navojem.

Upotreba:

Niska čvrstoća – otpuštanje lako moguće normalnim alatom. **Srednja čvrstoća** – otpuštanje moguće normalnim alatom. **Visoka čvrstoća** – otpuštanje moguće samo pomoću posebnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Demontaža | s normalnim alatom |
| minimalni moment odvajanja | 5,5 - 11,5 Nm |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| prikladno za materijal | Metal |
| Funkcionalna čvrstoća prema | 3 - 6 h |
| prikladno za područja primjene | Osigurač za vijke |
| prikladno za područja primjene | Brtva navoja |
| prikladno za područja primjene | univerzalno primjenjivo |
| Razred čvrstoće | nisko čvrsta |
| Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom |
| Osobina | brtvi |
| za veličine navoja M do | M36 |
| Temperatura skladištenja | 5 - 23 °C |
| Čvrstoća prema | 5 - 10 min |
| Količina punjenja | 250 ml |
| Dinamična viskoznost | 800 - 1500 mPas |
| Plamište | 100 °C |
| Kemijska baza | Metakrilati |
| Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec |
| Oblik | tekuće |
| Temperatura na području primjene | -55 - 180 °C |
| Gustoća | 1,08 g/cm ³ |
| za vrstu navoja | Fini navoj |
| Boja | ljubičasto |
| Održivost | GARANT GreenPlus |
| Seriya | GreenPlus |
| Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |