

**Garant****Osigurač za vijke 2GP70, sadržaj: 50ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088062 50
GTIN	4062406423438
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentni, anaerobni osigurači za vijke prikladni su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Vrsta **2GP70** visoke čvrstoće. Za pričvršćivanje usadnih vijaka, kugličnih i valjkastih ležajeva koji se uglavnom više ne mogu otpustiti. Za jako opterećene vijčane spojeve.

**Upotreba:**

**Niska čvrstoća** – otpuštanje lako moguće normalnim alatom. **Srednja čvrstoća** – otpuštanje moguće normalnim alatom. **Visoka čvrstoća** – otpuštanje moguće samo pomoću posebnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).

**Napomena:**

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

**Tehnički opis**

Kemijska baza	Metakrilati
Gustoća	1,09 g/cm <sup>3</sup>

prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
Demontaža	za teška opterećenja
Količina punjenja	50 ml
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Oblik	tekuće
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	brtvi
Osobina	tolerantno na ulje
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Dinamična viskoznost	300 - 900 mPas
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Plamište	100 °C
minimalni moment odvajanja	35 - 45 Nm
Boja	zelena
za veličine navoja M do	M20
Čvrstoća prema	5 - 15 min
prikladno za materijal	Metal
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke