

Garant**Osigurač za vijke 2GP43, sadržaj: 50ml**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	088061 50
GTIN	4062406423414
Razred artikla	01K

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentni, anaerobni osigurači za vijke prikladni su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Vrsta **2GP43** srednje čvrstoće. Brtvi i zatvara razne vrste vijčanih spojeva. Velika otpornost na vibracije. Brzo otvrdnjavanje na brojnim željeznim metalima. Povećana otpornost na ulje.

Upotreba:

Niska čvrstoća – otpuštanje lako moguće normalnim alatom. **Srednja čvrstoća** – otpuštanje moguće normalnim alatom. **Visoka čvrstoća** – otpuštanje moguće samo pomoću posebnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

Gustoća	1,08 g/cm ³
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h

Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Boja	plavo
Plamište	100 °C
Čvrstoća prema	5 - 15 min
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
prikladno za područja primjene	masne površine
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	brtvi
Osobina	otporno na vibracije
Količina punjenja	50 ml
prikladno za materijal	Metal
Kemijska baza	Metakrilati
minimalni moment odvajanja	15 - 25 Nm
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Oblik	tekuće
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Dinamična viskoznost	1500 - 4000 mPas
Demontaža	s normalnim alatom
za veličine navoja M do	M36
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke