

**Garant****Osigurač za vijke 2GP43, sadržaj: 250ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088061 250
GTIN	4062406423421
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentni, anaerobni osigurači za vijke prikladni su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

Vrsta **2GP43** srednje čvrstoće. Brtvi i zatvara razne vrste vijčanih spojeva. Velika otpornost na vibracije. Brzo otvrdnjavanje na brojnim željeznim metalima. Povećana otpornost na ulje.

**Upotreba:**

**Niska čvrstoća** – otpuštanje lako moguće normalnim alatom. **Srednja čvrstoća** – otpuštanje moguće normalnim alatom. **Visoka čvrstoća** – otpuštanje moguće samo pomoću posebnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).

**Napomena:**

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

**Tehnički opis**

Dinamična viskoznost	1500 - 4000 mPas
Količina punjenja	250 ml

minimalni moment odvajanja	15 - 25 Nm
Demontaža	s normalnim alatom
za veličine navoja M do	M36
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Plamište	100 °C
Čvrstoća prema	5 - 15 min
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Kemijska baza	Metakrilati
Gustoća	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Osobina	brtvi
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	otporno na vibracije
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
prikladno za materijal	Metal
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
prikladno za područja primjene	masne površine
Boja	plavo
Oblik	tekuće
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke