

Garant**Osigurač za vijke 2GP90, sadržaj: 250ml**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	088063 250
GTIN	4062406423469
Razred artikla	01K

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentni, anaerobni osigurači za vijke prikladni su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Vrsta **2GP90** srednje čvrstoće. Pouzdano brtvljenje lijevanih tijela i zavarenih spojeva. Također za naknadno osiguravanje i pričvršćivanje malih vijaka i cilindričnih dijelova.

Upotreba:

Niska čvrstoća – otpuštanje lako moguće normalnim alatom. **Srednja čvrstoća** – otpuštanje moguće normalnim alatom. **Visoka čvrstoća** – otpuštanje moguće samo pomoću posebnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

minimalni moment odvajanja	10 - 15 Nm
Plamište	100 °C

Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	5 - 8 h
Kemijska baza	Metakrilati
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Čvrstoća prema	40 - 60 min
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
prikladno za područja primjene	unaprijed sastavljeni vijčani spojevi
Osobina	brtvi
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Oblik	tekuće
Dinamična viskoznost	10 - 20 mPas
za veličine navoja M do	M6
Boja	zelena
Količina punjenja	250 ml
Gustoća	1,08 g/cm ³
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
prikladno za materijal	Metal
Održivost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke