

Garant**Osigurač za vijke 2GP70, sadržaj: 250ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088062 250
GTIN	4062406423445
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentni, anaerobni osigurači za vijke prikladni su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Vrsta **2GP70** visoke čvrstoće. Za pričvršćivanje usadnih vijaka, kugličnih i valjkastih ležajeva koji se uglavnom više ne mogu otpustiti. Za jako opterećene vijčane spojeve.

Upotreba:

Niska čvrstoća – otpuštanje lako moguće normalnim alatom. **Srednja čvrstoća** – otpuštanje moguće normalnim alatom. **Visoka čvrstoća** – otpuštanje moguće samo pomoću posebnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

Kemijska baza	Metakrilati
za veličine navoja M do	M20

Čvrstoća prema	5 - 15 min
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Dinamična viskoznost	300 - 900 mPas
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Oblik	tekuće
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Količina punjenja	250 ml
Boja	zelena
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Gustoća	1,09 g/cm ³
Plamište	100 °C
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Demontaža	za teška opterećenja
prikladno za materijal	Metal
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	brtvi
Osobina	tolerantno na ulje
minimalni moment odvajanja	35 - 45 Nm
Održivost	GARANT GreenPlus
Serijska	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke