

Garant**Brtvilo za navoje 5GP42, sadržaj: 250ml**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	088064 250
GTIN	4062406423483
Razred artikla	01K

Opis

Izvedba:

Brtvno sredstvo za navoje sprječava izlivanje plinovitih i tekućih medija. Brtvila se, između ostalog, koriste za brtvljenje konusnih metalnih niti i spojnih komada.

Vrsta **5GP42**. Brtvilo za obratke s navojima u hidrauličkim ili pneumatskim sustavima odn. spojnim dijelovima. Učinkovita zaštita od ulja, vode, ugljikovodika i kemijskih proizvoda.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

Gustoća	1,08 g/cm ³
minimalni moment odvajanja	15 - 25 Nm
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Kemijska baza	Metakrilat ester
Čvrstoća prema	10 - 20 min
Razred čvrstoće	srednje čvrsta

Plamište	100 °C
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Dinamična viskoznost	400 - 800 mPas
Količina punjenja	250 ml
za veličine navoja col	3/4 col
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Boja	smeđa
Oblik	tekuće
Demontaža	s normalnim alatom
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
za veličine navoja M do	M26
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
prikladno za materijal	Metal
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje