

Garant GREENPLUS

**Brtvilo za navoje 5GP42, sadržaj: 50ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088064 50
GTIN	4062406423476
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Brtvno sredstvo za navoje sprječava izlivanje plinovitih i tekućih medija. Brtvila se, između ostalog, koriste za brtvljenje konusnih metalnih niti i spojnih komada.

Vrsta **5GP42**. Brtvilo za obratke s navojima u hidrauličkim ili pneumatskim sustavima odn. spojnim dijelovima. Učinkovita zaštita od ulja, vode, ugljikovodika i kemijskih proizvoda.

**Napomena:**

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

**Tehnički opis**

Količina punjenja	50 ml
Oblik	tekuće
za veličine navoja col	3/4 col
Boja	smeđa
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Demontaža	s normalnim alatom

Plamište	100 °C
Gustoća	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Dinamična viskoznost	400 - 800 mPas
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
minimalni moment odvajanja	15 - 25 Nm
Kemijska baza	Metakrilat ester
za veličine navoja M do	M26
Čvrstoća prema	10 - 20 min
prikladno za materijal	Metal
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Održivost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje