

Garant GREENPLUS

**Brtvilo za navoje 5GP11, sadržaj: 50ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088065 50
GTIN	4062406423490
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Brtvno sredstvo za navoje sprječava izlivanje plinovitih i tekućih medija. Brtvila se, između ostalog, koriste za brtvljenje konusnih metalnih niti i spojnih komada.

Vrsta **5GP11**. Brtvi protiv vode, komprimiranog zraka, plina, benzina, LPG-a te kemijskih proizvoda. Tiksotropno. PTFE punilo omogućuje laku demontažu. Posebno za brtvljenje konusnih / cilindričnih cijevnih vijaka. Kada se stvrdne, stvara se elastična prevlaka.

**Napomena:**

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

**Tehnički opis**

prikladno za područja primjene	Vijčani spojevi
prikladno za područja primjene	Navoji za cijevi
prikladno za područja primjene	Brtvljenje cijevi
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Plamište	100 °C
za veličine navoja col	3 col

Demontaža	s normalnim alatom
Čvrstoća prema	15 - 20 min
Gustoća	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
za veličine navoja M do	M80
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Kemijska baza	Metakrilat ester
prikladno za materijal	Metal
minimalni moment odvajanja	5 - 15 Nm
Količina punjenja	50 ml
Dinamična viskoznost	15000 - 25000 mPas
Oblik	tekuće
Boja	bijela
Funkcionalna čvrstoća prema	1 - 3 h
Razred čvrstoće	nisko čvrsta
Održivost	GARANT GreenPlus
Serijska	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje