

Garant GREENPLUS

**Brtvilo za navoje 5GP77, sadržaj: 250ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088066 250
GTIN	4062406423520
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Brtvno sredstvo za navoje sprječava izlivanje plinovitih i tekućih medija. Brtvila se, između ostalog, koriste za brtvljenje konusnih metalnih niti i spojnih komada.

Vrsta **5GP77**. Brtvi navojne priključke cijevi konusno/cilindrično do R3 cola, npr. sustave plinskih cijevi. Otpornost na toplinu.

**Napomena:**

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

**Tehnički opis**

Boja	žuto
Plamište	100 °C
prikladno za područja primjene	Brtvljenje cijevi
prikladno za područja primjene	Navoji za cijevi
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
minimalni moment odvajanja	20 - 30 Nm

Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
maksimalna dimenzija pukotina	0,35 mm
za veličine navoja col	3 col
Dinamična viskoznost	20000 - 40000 mPas
Količina punjenja	250 ml
Kemijska baza	Metakrilat ester
prikladno za materijal	Metal
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	bez oznaka
Demontaža	s normalnim alatom
Oblik	tekuće
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Čvrstoća prema	5 - 15 min
Gustoća	1,09 g/cm <sup>3</sup>
za veličine navoja M do	M80
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje