

Garant GREENPLUS

Brtvilo za navoje 5GP11, sadržaj: 250ml**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 088065 250 |
| GTIN | 4062406423506 |
| Razred artikla | 01K |

Opis**Izvedba:**

Brtvno sredstvo za navoje sprječava izlivanje plinovitih i tekućih medija. Brtvila se, između ostalog, koriste za brtvljenje konusnih metalnih niti i spojnih komada.

Vrsta **5GP11**. Brtvi protiv vode, komprimiranog zraka, plina, benzina, LPG-a te kemijskih proizvoda. Tiksotropno. PTFE punilo omogućuje laku demontažu. Posebno za brtvljenje konusnih / cilindričnih cijevnih vijaka. Kada se stvrdne, stvara se elastična prevlaka.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Gustoća | 1,09 g/cm ³ |
| prikladno za područja primjene | Vijčani spojevi |
| prikladno za područja primjene | Navoji za cijevi |
| prikladno za područja primjene | Brtvljenje cijevi |
| prikladno za materijal | Metal |
| Razred čvrstoće | nisko čvrsta |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Temperatura skladištenja | 5 - 23 °C |
| Oblik | tekuće |
| Boja | bijela |
| Funkcionalna čvrstoća prema | 1 - 3 h |
| minimalni moment odvajanja | 5 - 15 Nm |
| Količina punjenja | 250 ml |
| Demontaža | s normalnim alatom |
| za veličine navoja M do | M80 |
| Temperatura na području primjene | -55 - 180 °C |
| Kemijska baza | Metakrilat ester |
| Plamište | 100 °C |
| Čvrstoća prema | 15 - 20 min |
| Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec |
| za veličine navoja col | 3 col |
| Dinamična viskoznost | 15000 - 25000 mPas |
| Održivost | GARANT GreenPlus |
| Serijska | GreenPlus |
| Vrsta proizvoda | Sredstvo za brtvljenje |