

Garant**LED baterijska svjetiljka u obliku olovke, tip: 200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081448 200
GTIN	4062406401900
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Izuzetno tanka LED svjetiljka u obliku olovke na bateriju s robusnim i elegantnim aluminijskim kućištem. Bezstupanjski prigušivo glavno svjetlo i jako fokusirani spot LED osiguravaju optimalno osvjetljenje u uskim prostorima.

- **Stabilna metalna kopča na stražnjoj strani.**
- **Snažni magnet na dnu svjetiljke.**
- **Razina napunjenosti uvijek vidljiva zahvaljujući centralno postavljenom LED prikazu.**

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 2,5$ mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje USB-C kabel za punjenje.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

Jakost svjetlosti	20 - 200 lm
Težina	56 g
Ukupna širina	17 mm
IP-klasa zaštite	IP 30
Ukupna duljina	173 mm
Trajanje osvjetljenja	1 - 10 h
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka