

Garant GREENPLUS

Lijepilo 6GP48, sadržaj: 250ml**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088070 250
GTIN	4062406423605
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

U tehnici proizvodnje dva ili više dijela međusobno se spajaju. Prilikom lijepljenja cijela se površina koristi za čvrsto povezivanje. Omogućavaju se visok prijenos snage i dinamičko opterećenje (visoka otpornost).

Vrsta **6GP48**. Brzo stvrdnjavajući proizvod otporan na toplinu za pričvršćivanje cilindričnih spojeva. Za pričvršćivanje košuljica cilindra u blokovima motora. Prikladno i za ugradnju ležajeva u peći za zagrijavanje.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

Plamište	100 °C
Kemijska baza	Metakrilati
prikladno za područja primjene	Brтва navoja
prikladno za područja primjene	Lijepilo
Gustoća	1,1 g/cm ³

Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Čvrstoća prema	5 - 15 min
za veličine navoja M do	M20
Dinamična viskoznost	400 - 700 mPas
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Boja	zelena
prikladno za materijal	Metal
Oblik	tekuće
maksimalna dimenzija pukotina	0,2 mm
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
minimalni moment odvajanja	40 Nm
Osobina	brzo stvrdnjavanje
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Količina punjenja	250 ml
Održivost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Proizvod spajanja