

Garant GREENPLUS

Lijepilo 6GP38, sadržaj: 50ml**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088069 50
GTIN	4062406423575
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

U tehnici proizvodnje dva ili više dijela međusobno se spajaju. Prilikom lijepljenja cijela se površina koristi za čvrsto povezivanje. Omogućavaju se visok prijenos snage i dinamičko opterećenje (visoka otpornost).

Vrsta **6GP38**. Brzo stvrdnjavajući univerzalni proizvod maksimalne čvrstoće za statičko posmično naprezanje i dinamička opterećenja. Za pričvršćivanje zupčanika, remenica, priključaka vratila rotora na električne motore.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

prikladno za materijal	Metal
maksimalna dimenzija pukotina	0,25 mm
Oblik	tekuće
Plamište	100 °C
Čvrstoća prema	5 - 15 min

Funkcionalna čvrstoća prema	1 - 3 h
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Količina punjenja	50 ml
za veličine navoja M do	M36
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	brzo stvrdnjavanje
Boja	zeleno
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Gustoća	1,09 g/cm ³
Kemijska baza	Metakrilati
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
prikladno za područja primjene	Lijepilo
Dinamična viskoznost	3000 - 6000 mPas
minimalni moment odvajanja	40 Nm
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Održivost	GARANT GreenPlus
Serijska	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Proizvod spajanja