

Garant GREENPLUS

Lijepilo 6GP60, sadržaj: 50ml**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088071 50
GTIN	4062406423612
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

U tehnici proizvodnje dva ili više dijela međusobno se spajaju. Prilikom lijepljenja cijela se površina koristi za čvrsto povezivanje. Omogućavaju se visok prijenos snage i dinamičko opterećenje (visoka otpornost).

Vrsta **6GP60**. Za popravak istrošenih područja i ponovnu uspostavu pravilnih dosjeda. Pogodno za velike praznine. Stvrdnuti proizvod može se obraditi bušenjem, glodanjem ili brušenjem.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

Kemijska baza	Metakrilati
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Dinamična viskoznost	200000 - 600000 mPas
Gustoća	1,13 g/cm ³
Oblik	pastozna

Osobina	mehanički otporno
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
prikladno za materijal	Metal
Čvrstoća prema	5 - 15 min
prikladno za područja primjene	Popravak
prikladno za područja primjene	Lijepilo
za veličine navoja M do	M20
Količina punjenja	50 ml
Plamište	100 °C
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
maksimalna dimenzija pukotina	0,3 mm
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Boja	srebrno
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
minimalni moment odvajanja	18 Nm
Održivost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Proizvod spajanja