



## LED svjetiljka za stroj prsten, tip: 160mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081439 160
GTIN	4260131238895
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Robusna LED svjetiljka za stroj u **alumijskom kućištu** i satiniranoj akrilnoj stijenci za **homogenu rasvjetu od 160 stupnjeva**.

- **Skoro bez refleksija, bez zasljepljivanja i treperenja.**
- **Priključak na 24 V mrežna jedinica ili 24 V strojno upravljanje.**

Prstenasto osvjjetljenje „Kreislicht“ (kružno svjetlo) za osvjjetljenje 360° oko vretena na glodalici i bušilici. Fleksibilne mogućnosti učvršćivanja na razne tipove strojeva pomoću podesivog držača magneta.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje magnete s omotane gumom, napajanje.

### Tehnički opis

Ukupna visina	42 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Snaga svjetlosti	7,5 W
Rasvjetno tijelo	LED modul
IP-klasa zaštite	IP 67

Jakost svjetlosti	460 lm
ATEX zona	bez
Nazivni napon	24 V
Unutarnji Ø	100 mm
Vanjski Ø	160 mm
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka