

**LED svjetiljka, Prihvat snaga: 48W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081274 48
GTIN	5708997354537
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

S malo sjene i nezasljepljujuće uz veliki obim osvjetljenja.

S integriranom ručkom i stalkom za izravnu montažu na graditeljski reflektor. Dvije šuko utičnice omogućuju brzo i jednostavno priključivanje električnog alata, bez potrebe za uporabom dodatnih kabela.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Odgovara:

Tronožni stativ br. 081252 vel. 1,35-3.

Tehnički opis

Nazivni napon	100 - 240 V
Težina	3430 g
Ukupna visina	310 mm
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	100 stupanj

Duljina priključnog kabla	5 m
Prihvat snaga	48 W
Ukupna duljina	318 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ukupna širina	117 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Jakost svjetlosti	6000 lm
Vrsta proizvoda	Površinska svjetiljka