

**LED štapna svjetiljka s baterijom, Ukupna duljina: 240mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081571 240
GTIN	5708997356104
Razred artikla	08C

**Opis****Izvedba:**

Sklopljiva 3 u 1 svjetiljka izrazito uskog i kompaktnog dizajna. Omogućuje nadzor i osvjetljenje teško dostupnih i uskih mjesta. U sklopljenom izdanju, veličine džepa, funkcionira kao obična ručna svjetiljka. Dodatni reflektor i dvije razine svjetlosti (50 i 100 %). Snažni, ugrađeni magnet i kuka.

**Funkcija:**

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 2,5$  mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

**Dio isporuke:**

Bez napajanja. Kabel za punjenje dio je isporuke.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	240 mm
Trajanje osvjetljenja	2,5 h
IP-klasa zaštite	IP 30
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

Rasvjetno tijelo	LED modul
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	5 h
Jakost svjetlosti stupanj 2	100 lm
Broj sadržanih baterija	1
Težina	100 g
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Jakost svjetlosti	200 lm
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka