



Pneumatski odvijač s račnom, tip: 9427



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079122 9427
GTIN	015451652111
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. Mini pneumatski odvijač s račnom ukupne duljine od 130 mm. Tipka za brzo izmjenjivanje za zamjenu nastavaka za nasadni ključ.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	270 min ⁻¹
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s ²
maksimalna potreba za zrakom	336 l/min
Područje okretnog momenta	7 - 35 Nm
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Dimenzije prihvaća za alat	3/8 col

Oznaka proizvođača	9427
Težina	0,5 kg
Priključni navoj	BSP
maksimalni Ø vijak (8.8–12.9)	M8
Duljina	130 mm
Radna buka	93 dB(A)
Vrsta proizvoda	Odvijač