

 LEDLENSER

LED naglavna svjetiljka Akumulator, tip: H15R-CORE



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 081479 H15R-CORE |
| GTIN | 4058205020930 |
| Razred artikla | 04B |

Opis

Izvedba:

Snažne LED naglavne svjetiljke za profesionalnu upotrebu.

- **Zakretna glava i bezstupanjska funkcija fokusiranja.**
- **Intuitivan rad i bezstupanjsko prigušenje.**
- **Izmjenjiva, periva traka za glavu.**
- **Ledlenser Connecting System kao jedinstveno sučelje omogućuje jednostavno uparivanje sa širokim rasponom pribora.**

Učinkovite naglavne svjetiljke s intuitivnim upravljanjem i postupnom kontrolom svjetline, izuzetno visokom zaštitom od prašine i vode zahvaljujući sustavu Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System kao jedinstvenom prihvatnom omogućuje jednostavno spajanje s širokim rasponom dodatne opreme.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Jakost svjetlosti | 1000 lm |
| Oznaka proizvođača | H15R Core |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 80 h |
| Jakost svjetlosti stupanj 2 | 20 lm |
| Trajanje osvjetljenja | 5 h |
| Težina | 380 g |
| Ø glave | 47 mm |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja | da |
| Pojačanje svjetlosnog toka | 2500 lm |
| Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |