

## Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, Ø: 80mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085915 80
GTIN	2050000965319
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- **Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.**
- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

#### Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

#### Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

### Tehnički opis

Visina	18 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Navojni prihvati	da
Nazivna sila stezanja	600 N
Težina	520 g
Ø	80 mm
Materijal površine	pocinčano
Navoji	M10 mm
Visina s navojem	34 mm

Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet