

Garant
Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 50 A = 160, Stezni Ø D1: 20mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303461 20
GTIN	4062406520199
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetci br. 302410 – 302417, termostezni uređaji 354210 – 354400.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
Prihvat	BT 50 A = 160
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Donji ormar	354290
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
	308830 50

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50