

Garant
Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 50 A = 160, Stezni Ø D1: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303461 12
GTIN	4062406520175
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetci br. 302410 – 302417, termostezni uređaji 354210 – 354400.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Prihvat	BT 50 A = 160
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Donji ormar	354290
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50