

**Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, Ø: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085915 13
GTIN	2050000964992
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.**
- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

**Napomena:**

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

**Tehnički opis**

Ø	13 mm
Materijal površine	pocinčano
Visina	4,5 mm
Nazivna sila stezanja	10 N
Navojni prihvati	da
Navoji	M3 mm
Visina s navojem	11,5 mm
Težina	5 g
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C

Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

---

**Pribor**

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M3	085921 M3
--	-----------