


HOLEX**Brzoizmjenjiva stezna glava, ER-Synchro, Ø drške 25 mm, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338198 16
GTIN	4062406511104
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- S minimalnom duljinom prilagodbe (MDP) i prigušenim elementom.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Povećanje vijeka trajanja ureznika / uvaljivača navoja.

Upotreba:

- Na obradnim centrima sa sinkronim vretenom.
- Za izjednačenje razlika koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za izjednačenje tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

Stezne čahure za ureznike br. art. 309399 i 309447.

Napomena:

Ne odmašćivati brzoizmjenjivu steznu glavu.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	34 mm
Kompenzacija duljine na tlak	0,5 mm
Unutarnji Ø d ₁	28 mm
Kompenzacija duljine na vlak	0,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Područje reza navoja	M4 – M12
Prihvat	Ø drške 25 mm

Norma prihvata	DIN 1835 B, E
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja