


**Brzoizmjenjiva stezna glava, ER-Synchro, HSK-A 63, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338195 16
GTIN	4062406511081
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- S minimalnom duljinom prilagodbe (MDP) i prigušenim elementom.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Povećanje vijeka trajanja ureznika / uvaljivača navoja.

Upotreba:

- Na obradnim centrima sa sinkronim vretenom.
- Za izjednačenje razlika koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za izjednačenje tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

Stezne čahure za ureznike br. art. 309399 i 309447.

Cijev za rashladno sredstvo za HSK br. 309880.

Napomena:

Ne odmašćivati brzoizmjenjivu steznu glavu.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Područje reza navoja	M4 – M12
Kompenzacija duljine na tlak	0,5 mm
Unutarnji $\varnothing d_1$	28 mm
Vanjski $\varnothing D$	34 mm
Kompenzacija duljine na vlak	0,5 mm

Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Unutaranje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Oblik	A
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja