



## Brzoizmjenjiva stezna glava, ER-Synchro, SK 40, za veličinu ER čahura: 16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338190 16
GTIN	4062406511067
Razred artikla	32P

### Opis

#### Izvedba:

- S minimalnom duljinom prilagodbe (MDP) i prigušenim elementom.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Povećanje vijeka trajanja ureznika / uvaljivača navoja.

#### Upotreba:

- Na obradnim centrima sa sinkronim vretenom.
- Za izjednačenje razlika koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za izjednačenje tolerancija koraka ureznika.

#### Dodatni pribor:

Stezne čahure za ureznike br. art. 309399 i 309447.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806.

#### Napomena:

Ne odmašćivati brzoizmjenjivu steznu glavu.

### Tehnički opis

Područje reza navoja	M4 – M12
Unutarnji $\varnothing d_1$	28 mm
Kompenzacija duljine na tlak	0,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak	0,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Vanjski $\varnothing D$	34 mm

Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Unutaranje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Oblik	AD
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja