

**Garnitura spojnih tuljaca 10-dijelna, crijevni priključak unutarnji Ø: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080176 9
GTIN	4062406522582
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Brzozatvarajuća spojka NW 7,2. Protočnost 1000 l/min (zrak). Materijal mesing (čist). Radni tlak: PN 35 bar / temperatura: -20 °C do +100 °C.

Tehnički opis

Sadržaj garniture	10
maksimalan radni tlak	35 bar
Crijevni priključak unutarnji Ø	9 mm
Vrsta proizvoda	Nazuvica