

Garant
**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 200,
Stezni \varnothing D1: 20mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300371 20
GTIN	4062406418267
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Stezni \varnothing D ₁	20 mm
Vanjski \varnothing D	52 mm
Rezervni stezni vijak 309900	20
Prihvat	SK 50 A = 200
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Provrt za rashladne kanale	zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 20 mm

309900 20