



Weldon stezna glava, HSK-A 63 A = 160, Stezni Ø D1: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	304337 20
GTIN	4062406422202
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervni stezni vijak 309900	20
Vanjski Ø D	52 mm
Prihvata	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-4
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------