

**Akumulatorski mokri/suhi usisavač, tip: M12FVCL-0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Prijenosni i učinkoviti 12 V mokri/suhi usisavač na bateriju sa M12 FUEL™ motorom. Dizajn kutije s alatima koji se može složiti za dodatne mogućnosti transporta i poboljšanu pohranu.

Dio isporuke:**Bez baterije i punjača.**

Uključuje filtar, usisno crijevo, mlaznicu za veće nečistoće i mlaznicu za fuge.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073816; br. 073827 i br. 073840.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	0
Težina bez baterije	4,5 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Duljina usisnog crijeva	0,5 m

Obujam spremnika	6,1 l
Napon baterije	12 V
Oznaka proizvođača	M12FVCL-0
Prostorna struja	1275 l/min
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218SC	073840 M1218SC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Garnitura akumulatorskih punjača tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073829 MB12