

Garant

PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom Ø 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 5m

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080238 5
GTIN	4062406523763
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporan na temperature od -20 / 60 °C.

Dio isporuke:

Uključuje **GARANT sigurnosnu čeličnu brzu spojnicu** i čeličnu spojnicu.

Tehnički opis

maksimalan radni tlak	10 bar
Unutarnji Ø crijeva	8 mm
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Područje temperature	-20 - 60 °C
Korisna dužina crijeva	5 m
Vrsta proizvoda	Crijevo

