

**Garant**

**PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom Ø 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 3m**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080238 3
GTIN	4062406523756
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporan na temperature od -20 / 60 °C.

**Dio isporuke:**

Uključuje **GARANT sigurnosnu čeličnu brzu spojnicu** i čeličnu spojnicu.

**Tehnički opis**

Unutarnji Ø crijeva	8 mm
Područje temperature	-20 - 60 °C
Korisna dužina crijeva	3 m
maksimalan radni tlak	10 bar
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Vrsta proizvoda	Crijevo

