

**Garant**

**PU spiralno crijevo od 1/2 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom Ø 11×16 mm, korisna dužina crijeva: 5m**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080239 5
GTIN	4062406523787
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporan na temperature od -20 / 60 °C.

**Dio isporuke:**

Uključuje **GARANT sigurnosnu čeličnu brzu spojnicu** i čeličnu spojnicu.

**Tehnički opis**

maksimalan radni tlak	10 bar
Korisna dužina crijeva	5 m
Vanjski Ø crijeva	16 mm
Unutarnji Ø crijeva	11 mm
Područje temperature	-20 - 60 °C
Vrsta proizvoda	Crijevo

