

**Garant**

**Komplet PU crijeva sa sigurnosnom čeličnom spojnicom Ø 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 10m**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080242 10
GTIN	4062406523800
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Prikladno za podmazani komprimirani zrak.

**Dio isporuke:**

Uključuje **sigurnosnu** čeličnu brzu spojnicu i čeličnu spojnicu.

**Tehnički opis**

Korisna dužina crijeva	10 m
Priključak utičnog nastavka	1/4 col
maksimalan radni tlak	16 bar
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Boja	plavo
Unutarnji Ø crijeva	8 mm
Vrsta proizvoda	Crijevo

---

## Pribor

Spojnica s vanjskim navojem Garnitura od 5 dijelova  
Priključni vanjski navoj 1/4 col

---

080290 1/4